

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DS 200M

DS 200M		XXX	XXXX	X	XXX	X	X	X	X	XXX
ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ										
	избыточное (0,1...600 бар)	M00								
	абсолютное (0,1...600 бар)	M01								
ДИАПАЗОН	ПЕРЕГРУЗКА									
0...0,10 бар	0,5 бар		1000							
0...0,16 бар	0,5 бар		1600							
0...0,25 бар	1 бар		2500							
0...0,4 бар	1 бар		4000							
0...0,6 бар	3 бар		6000							
0...1,0 бар	3 бар		1001							
0...1,6 бар	6 бар		1601							
0...2,5 бар	6 бар		2501							
0...4,0 бар	20 бар		4001							
0...6,0 бар	20 бар		6001							
0...10,0 бар	20 бар		1002							
0...16,0 бар	60 бар		1602							
0...25,0 бар	60 бар		2502							
0...40 бар	100 бар		4002							
0...60 бар	140 бар		6002							
0...100 бар	340 бар		1003							
0...160 бар	340 бар		1603							
0...250 бар	600 бар		2503							
0...400 бар	600 бар		4003							
0...600 бар	1000 бар		6003							
	Другой (указать при заказе)		9999							
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ										
	0,25% (мембрана из нерж. стали)			2						
	0,5% (керамическая мембрана)			5						
	Другая (указать при заказе)			9						
	0,25% с протоколом (мембрана из нерж. стали)			R						
	0,5% с протоколом (керамическая мембрана)			T						
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ										
	G 1/2" EN 837-1/-3				200					
	G 1/4" EN 837-1/-3				400					
	M20x1,5 EN 837-1/-3				800					
	1/2" NPT (К 1/2" по ГОСТ 6111-52)				N00					
	1/4" NPT (К 1/4" по ГОСТ 6111-52)				N40					
	Другое (указать при заказе)				999					
УПЛОТНЕНИЕ										
	Витон (FKM) ($P_N < 40$ бар)					1				
	EPDM ($P_N < 160$ бар)					3				
	NBR ($P_N > 100$ бар)					5				
	Другое (указать при заказе)					9				
МАТЕРИАЛ ШТУЦЕРА										
	Нержавеющая сталь 1.4571						1			
	Другое (указать при заказе)						9			
МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ										
	Нержавеющая сталь 1.4435							1		
	Керамика 96% Al_2O_3							2		
	Другое (указать при заказе)							9		

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DS 200M (продолжение)

DS 200M	XXX	XXXX	X	XXX	X	X	X	X	X	XXX
НАКЛЕЙКА НА ДИСПЛЕЙ										
стандартная									1	
прозрачная									N	
Другое (указать при заказе)									9	
ИСПОЛНЕНИЕ										
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)										00R
Другое (указать при заказе)										999

Пример

DS 200M M00-1000-2-200-1-1-1-1-00R